

Stanse for Kabelinnføringstilbehør, CEAP



CEAP-hulltakingsverktøy for CCF- og CEP-kabelinnføringssystemer.

FUNKSJONER

Levering: Stempel, trykk, trekkakse, låsemutter, plastetui.

Pakning: 1 stk.

Materiale: 2 mm maksimal tykkelse for S 235 metallplater.

Beskrivelse: Ved bruk av CEAP-hulltakingsverktøyet med metallplate kan ønsket hull nøyaktig oppnås på få minutter, uten hakk eller splintre. Den praktiske innebygde markeringsspissen for hulltaking kan brukes til å tydelig markere borepunktene for tilbehør som skal skrus på. Disse hullmaskinene med metallplate er kompatible med alle vanlige hydraulikkpumper.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Materiale	Overflate
CEAP14	71mm	71mm	50mm	Kabelhåndtering	Lakkert stål	Ubehandlet
CEAP01-CEP	61mm	137mm	50mm	Kabelhåndtering	Lakkert stål	Ubehandlet
CEAP610	71mm	93.5mm	50mm	Kabelhåndtering	Lakkert stål	Ubehandlet
CEAP816	71mm	116mm	50mm	Kabelhåndtering	Lakkert stål	Ubehandlet
CEAP1024	71mm	138.5mm	50mm	Kabelhåndtering	Lakkert stål	Ubehandlet

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE