

Kjøler for forurenset væske, TAU



Den industrielle kjøleren for forurensete væsker gjør det mulig å kjøle ned skitne væsker med høyest mulig ytelse. Varmeveksleren med rør gjør det mulig å kjøle ned skitne væsker med lavest mulig vedlikeholdskostnad.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Hermetisk kompressor.

Messingrør til kjølekrets.

Sveiset, loddet og rustfri platefordamper.

Høyeffektiv kondenseringsspole.

Aksialvifte.

Varmeveksler med rør.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Nominell kapasitet i watt ved 50 Hz	Nominell kapasitet i watt ved 60 Hz	Væsketype	Nominell spenning	Nominell frekvens	Kjølemiddel
TAU24	2300W	2700W	Emulsjon	230V	50 – 60Hz	R134a
TAU57	6000W	6000W	Emulsjon	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU46	4550W	4550W	Emulsjon	400V, 460V	50Hz	R134a
TAUA0	10900W	10900W	Emulsjon	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU37	3600W	4200W	Emulsjon	230V, 460V	50Hz	R134a
TAU29	2900W	2900W	Emulsjon	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAU76	8100W	8100W	Emulsjon	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU93	9550W	9550W	Emulsjon	400V, 460V	50Hz	R134a

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merknad: Varene kan tilpasses. Ta kontakt med nVent for å konfigurere.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE