


Klikk-inn-profiler, CLPK



Ekstra tilbehør og elektrisk utstyr kan raskt og enkelt monteres akkurat der du trenger det ved å bruke disse monteringsprofilene som bare skal klikkes på plass.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Universal profil for både dybde- og breddemontering på 25 mm DIN hullmønster på skaprammen, eller i kombinasjon med VB-profilene. Den 75 mm brede profilen er utstyrt med tre rader med hull, der én er dreid 90°. Dette muliggjør montering av CLPF-profilene i begge retninger. CLPK-en kan sikres med selventrende skruer.

Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 4 profiler.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 1.5mm
Materiale: Mild stål
Avslutt: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Belastningsklasse	Innkapslingsmateriale
CLPK1000	2415101	74mm	1000mm	26mm	1200N	Mild stål
CLPK1200	2415102	74mm	1200mm	26mm	1200N	Mild stål
CLPK300	2411089	74mm	300mm	26mm	2000N	Mild stål
CLPK400	2415103	74mm	400mm	26mm	2000N	Mild stål
CLPK500	2415104	74mm	500mm	26mm	2000N	Mild stål
CLPK600	2415105	74mm	600mm	26mm	1600N	Mild stål
CLPK800	2415106	74mm	800mm	26mm	1600N	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE