


Kompakt varmeapparat med/uten termostat, ECH(T)



Denne dobbeltisolerte kompakte varmeeheten, ECHEN(T), er tilgjengelig med eller uten termostat. Den eliminerer vannkondens, også når omgivelsestemperaturen faller kraftig. Å velge en versjon med en allerede integrert termostat vil spare plass inne i skapet og redusere installasjonstiden sammenlignet med en separat montert termostat.

BRANSJESTANDARDER

cRUus_UL Recognized

CE

EAC

FUNKSJONER

Beskrivelse: Dobbelt isolert vertikal varmeehet for å hindre kondensering. Montasje klips for 35mm DIN skinne (EN60715). Varmeeheten er trygg å ta på. Termostaten (ECHT) inkluderer en plugg-inn termostat, derfor trenger den ikke noen tilleggs kabling (start temperatur på 5 °C, og skru-av temperatur på 15 °C).

Varmeelement: PTC resistor, temperatur begrensende.

Materiale: Plast i hht. UL94 V-O.

Driftstemperatur: -40 °C til +70 °C. Varme kapasiteten er for en omgivelses temperatur på 20 °C.

Tilkobling: Terminal for 2.5 mm², moment 0.8 Nm maks.

Tetthetsgrad: IP 20, Klasse II (dobbelt isolert).

Godkjenninger: CE, EAC.

Overflatebehandling: Sort.

Pakning: 1 stk.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Avslutt
ECHT50	4913262	110mm	60mm	90mm	Plast	Teksturert
ECH50	4913259	110mm	60mm	90mm	Plast	Teksturert
ECH100	4913257	110mm	60mm	90mm	Plast	Teksturert
ECHT100	4913260	110mm	60mm	90mm	Plast	Teksturert
ECH150	4913258	150mm	60mm	90mm	Plast	Teksturert
ECHT150	4913261	150mm	60mm	90mm	Plast	Teksturert

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Spenningsområde: min. 110 V - max 265 V. Ved driftspenning under 140 V AC reduseres ytelsen med ca. 10%.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE