


Støtte for tilkoblingsbuskbar, WO60

Samleskinnestøtte med integrerte terminaler.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Samleskinnestøtte for tilkobling med integrerte terminaler (1.5 – 16 mm²) for innmating eller å banke samleskinnen med interne skruehull. Kan også brukes som midtstøtte.

Nominell spenning: 690 V.

Nominell strøm: 63 A.

Nominell frekvens: 50/60 Hz.

Nominell isolasjonsspenning U_i : 1000 V.

Nominell bølgespenning U_{imp} : 6 kV.

Kort krets motstand: 14 kA (maks. 400 mm avstand mellom støttene).

Effekttap ved 80% av nominell strøm: 0.5 W.

Dimensjoner: 20 × 202 × 87 mm.

Pakning: 10 stk.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Farge
01484	20mm	202mm	87mm	Plast	Teksturert	Grå

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE