


Konsoll system rustfritt stål, MPCS



Dette kombinerbare kontrollsystemet av rustfritt stål, MPCS, har en kapslingsgrad på IP 55/56. Det inkluderer tre utskiftbare deler, topp, bord og bunn. Systemet er svært fleksibelt, og de forskjellige mulige kombinasjonene kan oppfylle mange krav til design. Den ergonomiske utformingen av topp- og bordenheten muliggjør enkel installasjon og tilgang til HMI-utstyr, og øker tilgjengelig monteringsplass. Denne konsollen kan installeres i så godt som alle miljøer, avhengig av klassen.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304 forhåndsslipt rustfritt stål / AISI 316L (ved forespørsel). Hus og dør: 2 mm. Bakpanel: 1,5 mm. Bunnplater: 1.5 mm. Monteringsplate: 2,5 mm galvanisert stål.

Hus: Brettet og sømsveiset. Konsollen er konstruert med en base som skaper avstand mellom gulvet og nedre del av døren(e), og fungerer som en integrert sokkel.

Dører og paneler: Enkeltfalsset overflate montert med hengsler, slik at basedøren kan åpnes fra venstre eller høyre. Topp- og bordpanelene holdes åpne av selvinnskoblende/selvutløsende mekaniske panelholdere. Skjulte hengsler gjør det mulig å åpne bordet i 90°. Dobbeldører på baseenheter med bredde på 1200 mm og 1600 mm.

Monteringsplate: Standard for baseenhet. Festes med festebraketter i C-skiner på topp og bunn for å justere dybden. Valgfritt for bord- og toppenheter.

Lås: Låser på 3 mm med dobbelbit på topp- og bordenheter. To låser på 3 mm med dobbelbit på basen. Andre alternativer er tilgjengelige. Se delen om veggmontering.

Kabeltilgang: Bunnåpning på baseenhet for kabeltilgang. Bunnplater for innføringsnipler medfølger som standard.

Jording: M8 gjengestenger på hus, dører og bakpaneler.

Behandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.

Beskyttelse: Enkeltdør: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeltdør: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Levering: Baseenheten leveres med en monteringsplate som standard. Bord- og toppenhetene har monteringsplater som må bestilles separat. Alle topp- og baseåpninger kan lukkes ved bruk av en passende tilbehørsplate. Passende muttere og skiver til de ulike jordingsboltene medfølger.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm

Avslutt: Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Monteringsplate følger med
MPCS061	2418540	500mm	600mm	494mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS061-316	2411760	500mm	600mm	494mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS062-316	2411761	250mm	600mm	985mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS063	2418542	700mm	600mm	500mm	Rustfritt stål 304	Ja
MPCS063-316	2411762	700mm	600mm	500mm	Rustfritt stål 316L.	Ja
MPCS081	2418543	500mm	800mm	494mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS081-316	2418544	500mm	800mm	494mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS082	2418545	250mm	800mm	985mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS082-316	2418546	250mm	800mm	985mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS083	2418547	700mm	800mm	500mm	Rustfritt stål 304	Ja
MPCS083-316	2418548	700mm	800mm	500mm	Rustfritt stål 316L.	Ja
MPCS101	2418549	500mm	1000mm	494mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS101-316	2411763	500mm	1000mm	494mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS102	2418550	250mm	1000mm	985mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS102-316	2411764	250mm	1000mm	985mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS103	2418551	700mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål 304	Ja
MPCS103-316	2411765	700mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål 316L.	Ja

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Monteringsplate følger med
MPCS121	2418552	500mm	1200mm	494mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS121-316	2411766	500mm	1200mm	494mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS122	2418553	250mm	1200mm	985mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS122-316	2411767	250mm	1200mm	985mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS123	2418554	700mm	1200mm	500mm	Rustfritt stål 304	Ja
MPCS123-316	2411768	700mm	1200mm	500mm	Rustfritt stål 316L.	Ja
MPCS161	2418555	500mm	1600mm	494mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS161-316	2411769	500mm	1600mm	494mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS162	2418556	250mm	1600mm	985mm	Rustfritt stål 304	Nei
MPCS162-316	2411770	250mm	1600mm	985mm	Rustfritt stål 316L.	Nei
MPCS163	2418557	700mm	1600mm	500mm	Rustfritt stål 304	Ja
MPCS163-316	2411771	700mm	1600mm	500mm	Rustfritt stål 316L.	Ja
MPCS062	2418541	250mm	600mm	985mm	Rustfritt stål 304	Nei

Ytterligere Produktdetaljer

Merknad: Kun konsoller med bredde på 1200 mm og 1600 mm har dobbeltdører. * På forespørsel.

Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE