

Dekkplate med DIN-utstansninger, UFCP-D



Frontdekselet av polyester har utskjæringer til modulkomponenter så du slipper å bearbeide det. Elektriske kontakter og kabler er beskyttet, dermed kan operasjoner i felten utføres på en trygg måte.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Frontdekkplate med utskjæringer for DIN-komponenter. Avstand mellom UFCP og skapdøren: 39 mm, 49 mm for UCP750 og høyere skap. Reversibel monteringsposisjon som øker avstanden mellom UFCP og skapdøren med 30 mm. Monteringsrammen med DIN-skiner UMFxxxx må bestilles separat.

Materiale: Polyester.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Levering: Dekkplate, støttebraketter, festere (kvart omdreining) og monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Farge:	Lys grå
Materiale:	Polyester
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Maks. monteringsdybde	Antall moduler
UFCP3201	2519269	315mm	215mm	125mm	125mm	12
UFCP4301	2519271	415mm	315mm	150mm	150mm	24
UFCP5401	2519274	515mm	415mm	150mm	150mm	54
UFCP6401	2519277	615mm	415mm	150mm	150mm	54
UFCP7501	2519280	735mm	535mm	150mm	150mm	88
UFCP8601	2519283	835mm	635mm	150mm	150mm	96
UFCP1081	2519266	1035mm	835mm	150mm	150mm	180

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE