


CrossBoard-tilkoblingsmodul, WOCB



Sikker og praktisk tilkoblingsmodul for CrossBoard-plattformen.

BRANSJESTANDARDER

UL

IEC

FUNKSJONER

Beskrivelse: Tilkoblingsmodul på 16 mm², 3-pols med integrerte fjærterminaler på 1.5 – 16 mm². Deksel følger med.

Nominell spenning: 690 V.

Nominell strøm: 63 A.

Strømfordeling ved 80% belastning: 2.9 W.

Dimensjoner: 22.5 × 160 × 115 mm.

Pakning: 1 stk.

Godkjenninger: IEC, UL.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Farge
01592	22.5mm	160mm	115mm	Plast	Glatt og matt	Lys grå

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE