


Avtakbart hengslet lokk



Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.

FUNKSJONER

Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm)

Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together

Fittings are finished with paint over plated surfaces

SPESIFIKASJONER

Fargekode: ANSI 61
Overflate: Galvanisert; Pulverlakkert
Farge: Grå
Materiale: Mild stål

Table 1/1

Katalognummer	Type	Høyde	Bredde	Tykkelse	Type tetningsplate	Antall tetningsplater
F126LXL	Avskjæringsnippel	305mm	152mm	1.9mm	Flat	1
F22LXL	Avskjæringsnippel	64mm	64mm	1.9mm	Flat	1
F88LXL	Avskjæringsnippel	203mm	203mm	1.9mm	Flat	1
F66LXL	Avskjæringsnippel	152mm	152mm	1.9mm	Flat	1
F44LXL	Avskjæringsnippel	102mm	102mm	1.9mm	Flat	1

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE