

Veggmonterte skap, AMG



Med disse brakettene kan du montere monteringsplater, 19-tommersprofiler eller en innvendig dør akkurat så dypt inn som de skal være.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For dybdejustering for ulikt tilbehør: montasjeplate, 19" profiler og innvendig dør. Ved rustfri stål skap må bruk av verktøy påberegnes.

Materiale: 2 mm galvanisert stål.

Dybde justerbar: Avstand til døren D - 35 til 65 mm.

Pakning: 2 par med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Avslutt: Galvanisert
Materiale: Mild stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Hurtiglevering
AMG155	2414288	97mm	65mm	155mm	Mild stål	Nei
AMG210	2414289	97mm	65mm	210mm	Mild stål	Nei
AMG260	2414290	97mm	65mm	260mm	Mild stål	Nei
AMG400	2414292	97mm	65mm	400mm	Mild stål	Nei
AMG300	2414291	97mm	65mm	300mm	Mild stål	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE