


Dybdedelestenger for gulvskap, VBD



Dybdedelingsskinnen gir flere monteringsmuligheter i skapet, og deler det i to separate rom.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Montert i midten av et 1200 mm eller 1600 mm bredt skap (topp og bunn), for å gi standard monteringsmuligheter i to deler med bredde på 600 mm eller 800 mm. Dette muliggjør separat montering av tilbehør som CAB(P), CBU, CLPK, CLPF osv., i hvilken som helst side av skapet. Ekstratilbehør er justerbart i dybden innenfor hullmønsteret.

Materiale: 1.75 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 1 par uten monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til VBK for montering. Legg til VB for komplette monteringsmuligheter i avdelingen.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 1.75mm
Materiale: Stål
Avslutt: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Hurtiglevering
VBD400	2420652	24mm	400mm	90mm	Mild stål	Nei
VBD600	2420654	24mm	600mm	90mm	Mild stål	Nei
VBD800	2420655	24mm	800mm	90mm	Mild stål	Nei
VBD500	2420653	24mm	500mm	90mm	Mild stål	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE