

Din skinner, PP



En DIN-skinne som kan skjæres til ønsket størrelse. Den forenkler både innkjøp og montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: I henhold til EN 60715.

Materiale: Galvanisert stål.

Pakning: 15 x 2 m.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Galvanisert

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Hull er inkludert	Hulltype	Hurtiglevering
PP0515H	2419215	5mm	15mm	Ja	Omega	Nei
PP0735H	2419217	7.5mm	35mm	Ja	Omega	Nei
PP0735	2419216	7.5mm	35mm	Nei	Omega	Nei
PP1535	2419218	15mm	35mm	Nei	Omega	Nei
PP1532	2419212	15mm	32mm	Nei	G	Nei
PP1532H	2420232	15mm	32mm	Ja	G	Nei
PP1535H	2419219	15mm	35mm	Ja	Omega	Nei

Hullantall: 18

Hulldiameter: 5.2mm min

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

H= med hull

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE