

EMC Combinable Single Door-kabinett, MCSE



Serien med gulvskap av galvanisert stål med enkeltdør, MCSE, er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene er konstruert for å oppfylle EMC-krav. De skaper en utmerket faradayeffekt, siden elektrisk konduktivitet mellom skaphuset og døren er garantert. Risikoen for komponentfeil og tilhørende unødvendig produksjonsstans elimineres, ettersom man unngår elektromagnetiske forstyrrelser, vann og støv hindres i å komme inn i skapet. Denne skapserien egner seg godt for nesten alle bruksområder som krever EMC.

BRANSJESTANDARDER

cULus_UL

CE UKCA

EAC

GOST

IP

FUNKSJONER

Materiale: Ramme: 1,5 m / 1,75 mm sinkbelagt stål. Dør: 2 mm sinkbelagt stål. Bak-, tak- og sidepaneler: 1,5 mm sinkbelagt stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.

Dør: Med fire hengsler slik at den kan åpnes fra venstre eller høyre. Inkludert dørramme med hullmønster på 25 mm. Forsegles med en ledende EMC-pakning i polyuretan.

Bakpanel: Montert med M6 torx-skruer. Standard muligheter for bakdørmontering.

Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles separat.

Takpanel: Avtakbart.

Lås: 4-punkters espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skaplassen. Standard dobbeltlås med bolt på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak er tilgjengelig som tilbehør.

Monteringsplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar i dybden med intervaller à 25 mm, med MPD02-tilbehør. Monteringsplate følger med i leveringen av skapet, festet til utsiden av skapemballasjen.

Bunnplater: Består av tre deler. Fire deler for 800 mm dype.

Jording: Alle paneler er jodet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk kun på utsiden.

Beskyttelse: IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Ramme med montert dør, bakpanel, takpanel, bunnplater, monteringsplate og dørramme. Leveres også med jordingsbolter og EMI ledende kombinasjonspakning. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre

sammenkobling mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.

Merknad: Også tilgjengelig i rustfritt stål (MCSSE).

Garantert elektrisk konduktivitet mellom huset og døren på skapet, noe som sikrer en god faradayeffekt.

Kunder kan få skap levert på kort tid i samsvar med størrelseskrav

Komponent- og utstysrfeil og unødvendig produksjonsstans unngås, ettersom komponentene er beskyttet fra elektromagnetiske forstyrrelser i tillegg til vann og støv

Sidepaneler i galvanisert stål, SPME, må bestilles separat for å lukke individuelle skap og samlinger av skap, sikre den oppgitte kapslingsgraden og oppnå EMC-ytelse.

Kun EMC-klassifisert tilbehør som påvirker de utvendige veggene på skapet, bør brukes. Bruk av annet tilbehør svekker skapets EMC-ytelse.

SPESIFIKASJONER

Avslutt:	Galvanisert
Materiale:	Galvanisert stål
Farge:	Lys grå
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1


Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maks. Monteringsdybde	Hurtiglevering
MCSE20086R5	2418057	2000mm	800mm	600mm	559mm	Nei
MCSE20088R5	2418058	2000mm	800mm	800mm	759mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Alle MCS-skapene i standard størrelse er tilgjengelige i EMC-utgave på forespørsel, inkludert med andre mål. Se SPME for EMC-sidepaneler.

Også tilgjengelig i rustfritt stål (MCSSE)

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE