


Avdeler for kabelinnføring 4G

KATALOGNUMMER

CCFD4



Med CCFD-innlegg med klikksystem kan dimensjoneringen på rammeåpningen justeres basert på gummitetningen som brukes.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKSJONER

Beskrivelse: Med CCFD-innlegg med klikksystem kan dimensjoneringen på rammeåpningen justeres basert på gummitetningen som brukes. Et hørbart klikk bekrefter riktig montering. Den fleksible konfigurasjonen for kabelinnføring gjør at du kan overholde en rekke krav for kabler, linjer, rør, pneumatiske og hydrauliske linjer.

Overflatebehandling: Svart

Brennbarhet: UL94 V-0

Materiale: Polyamid 6,6 / TPE

Pakning: 5 stk.

Tetthetsgrad: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)

Temperaturbestandighet: -40 til +90 °C

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 45mm

Bredde: 45mm

Dybde: 17.7mm

Materiale: Plast

Overflate: Ubehandlet

Farge: Svart

Driftstemperatur: -40 to 120°C

Vekt: 0.0054421768707483kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE