

Blinddeksel 8/16

KATALOGNUMMER

CEAB816



Blind kant-til-kant åpning for CEP- og CCF-kabelinnføringer.

BRANSJESTANDARDER

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKSJONER

Beskrivelse: Blinde kant-til-kant åpninger for CEP- og CCF-kabelinnføringer. Monteres over åpningen ved bruk av skruefeste.

Overflatebehandling: Svart

Brennbarhet: UL94 V-0

Materiale: Polyamid 6,6 / TPE

Pakning: 10 stk.

Tetthetsgrad: IP66

Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 55mm

Bredde: 126mm

Dybde: 11.5mm

Produktfamilie: Kabelhåndtering

Materiale: Plast

Avslutt: Ubehandlet

Farge: Svart

Driftstemperatur: -40 to 120°C

Vekt: 0.0426303854875283kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE