

Klikk på-profil, 2000

KATALOGNUMMER

CLPF2000



Monteringsprofilene kan festes i hvilken som helst retning, og gir deg full fleksibilitet til å montere tilbehør, komponenter og annet utstyr.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Profilsystemet CLPF er en 40 mm bred og 25 mm høy profil, som kan monteres i alle retninger på skaprammen. Den kan også brukes i kombinasjon med CLPK- og VB-profilene. Ved å vri profilen kan den brukes som en standard CP 20/40-profil i kombinasjon med GLM 40/6 glidemutter for montering av installasjonsutstyr som behøver dybdejustering. Når de monteres på skaprammen, er profilene i flukt med skap-profilene. Det finnes to rader med hullmønstre for montering av burmuttere samt selventrende skruer. For 90 mm brede profiler kan to profiler monteres ved siden av hverandre.

Materiale: Sinkbelagt stål.

Pakning: 4 profiler for klikk inn montering.

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 40mm

Bredde: 1925mm

Dybde: 25mm

Kompatibel kapslingshøyde: 2000mm min

Kompatibel kapslingsbredde: 2000mm min

Kompatibel kapslingsdybde: 2000mm min

Maks. Belastning vannrett C.: Bare vertikale belastninger er tillatt

Maks. Belastning vannrett: Bare vertikale belastninger er tillatt

Materiale: Mild stål

Avslutt: Sinkbelagt

Tykkelse: 1.5mm

Pakkeantall: 4

Vekt: 7.1kg

Innkapslingsmateriale: Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE