

Takplate, 800x400

KATALOGNUMMER

CVR0804R5

Ventilasjonstakplaten gir kostnadseffektiv, naturlig ventilering, samtidig som den holder insekter og støv ute.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Hevet tak med 2,5 mm ventilasjonsspor og filtermateriale.

Materiale: 1,5 mm stålplate. Filtermateriale: EU 4 i henhold til DIN 24185.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Temperaturbestandighet: 100°C.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 31 | TYPE 1.

Pakning: 1 stk. med festebrikker og ventilasjonsfilter.

Nota: Øker skaphøyden med 40 mm.

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 58mm

Bredde: 800mm

Dybde: 400mm

Produktserie: Frittstående

Materiale: Lakkert stål

Overflate: Pulverbelagt

Farge: Lys grå

Fargekode: RAL 7035

Tykkelse: 1.5mm

Antall pakker: 1

Vekt: 4.8kg

Kapslingsmateriale: Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE