

Innvendig dør, 1800x800

KATALOGNUMMER

DI1808R5



Skjermer og indikatorer kan monteres på en overflate i skapet og hindre uønsket tilgang ved å dekke over andre komponenter.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Innerdøren gir en hengslet monteringsoverflate for utstyr bak en standard eller glassbelagt hoveddør. Et monteringsområde på 80 mm er tilgjengelig mellom dørene når innerdøren er i fremste posisjon. Kan justeres i dybden i trinn på 25 mm. Montasjeplaten forblir anvendbar bak innerdøren. Døren er utstyrt med to 3 mm DIN låser.

Materiale: 1.5 mm stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Pakning: 1 dør med monteringsutstyr.

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 1753mm

Bredde: 765mm

Dybde: 53mm

Innkapslingsmateriale: Mild stål

Produktfamilie: Frittstående

Materiale: Mild stål

Avslutt: Pulverlakkert

Farge: Lys grå

Fargekode: RAL 7035

Tykkelse: 1.5mm

Pakkeantall: 1

Vekt: 26.4kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre størrelser er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE