

Glassdør, 2200x800

KATALOGNUMMER

DNG2208R5



Elektriske komponenter er synlige gjennom døren, selv når den er lukket, dermed får du beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard-dør med montert klart sikkerhetsglass for å se innsiden av skapet. Utstyrt med DIN 3 mm låsesystem og dør-ramme. Tillater alle alternativene for låseprogrammet. Kompatibelt med kombinerbare- og kompakte skap.

Materiale: Ramme: 2 mm stålplate. Synsområdet: 4 mm klart sikkerhetsglass.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Pakning: 1 stk.

Monterings krav: Bruk hengselsett DNMK01 hvis det ikke var montert noen dør fra før.

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 2182mm

Bredde: 793mm

Dybde: 17mm

Vindusstørrelse: 1976 x 615mm

Innkapslingsmateriale: Mild stål

Produktfamilie: Frittstående

Materiale: Mild stål

Avslutt: Pulverlakkert

Farge: Lys grå

Fargekode: RAL 7035

Tykkelse: 2mm

Pakkeantall: 1

Vekt: 29.6kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE