

Delvis panel, 250x400

KATALOGNUMMER

DPP02504R5



Delvise paneler gir mange mulige konfigurasjoner for enkel tilgang til ulike rom inne i skapet. Panelene er festet med skruer, slik at bare servicepersonale kan fjerne dem. Dette gir økt brukersikkerhet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK, når ingen dør er nødvendig.

Materiale: 1,75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 54.

Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp- og bunnplater.

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 250mm

Bredde: 400mm

Dybde: 17mm

Innkapslingsmateriale: Mild stål

Produktfamilie: Frittstående

Materiale: Mild stål

Avslutt: Pulverlakkert

Farge: Lys grå

Fargekode: RAL 7035

Tykkelse: 1.75mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE