

# Sokkel foran og bak, 800

## KATALOGNUMMER

### PV1080



For- og baksokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standarden. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler. Luftventilene gir området under skapet naturlig ventilasjon.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: Sokkelseksjoner foran og bak med ventilerte plater. Anbefales brukt i kombinasjon med den ventilerte bunnplaten CVB. For kabelføring uten begrensninger og i samsvar med VDE 0113-standarden. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare frontdeksler. Alle plater er doble for ekstra styrke. Kun tilgjengelig i 100 mm høyde.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og plater i 1,5 mm bløtt stål.

Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.

Pakning: 1 sett med 4 hjørnestykker, inklusive deksler. Front- og bakplate med monteringsutstyr for sideplater PS eller tverrgående profiler PCP.

Monterings krav: Legg til PS sideplater for komplett sokkel. Når du kombinerer skap, anbefales det å legge til tverrgående plater PCP for støtte til kabelrør og ekstra stivhet. Bruk CVB ventilerte bunnplater for bedre skapventilasjon.

## PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 100mm

Bredde: 800mm

Dybde: 62mm

Kapslingsmateriale: Lakkert stål

Produktserie: Frittstående

Materiale: Lakkert stål

Overflate: Pulverbelagt

Farge: Umbragra

Fargekode: RAL 7022

Tykkelse: 1.5mm

Antall pakker: 2

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**