

Fremre/bakre sokler, PF



For- og baksokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standarden. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Sokkelseksjoner foran og bak. For kabelføring uten begrensninger og i samsvar med VDE 0113-standarden. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare frontdeksler. Sideplatene PS må bestilles separat. Produseres i høyder på 100 mm og 200 mm. 200 mm høye sokler leveres med et bakdeksel for kabelføring som består av to 100 mm høye avtakbare plater. Frontdekselet er en enkel plate på 200 mm. Alle plater er doble for ekstra styrke.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og plater i 1,5 mm bløtt stål.

Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.

Pakning: 1 sett med 4 hjørnestykker, inklusive deksler. Front- og bakplate (2 bakplater for 200mm høye sokler) med monteringsutstyr. Monteringsutstyr for sideplater PS eller tverrgående profiler PCP.

Monterings krav: Legg til PS sideplater for komplett sokkel. Når du kombinerer skap, anbefales det å legge til tverrgående plater PCP for støtte til kabelrør og ekstra stivhet.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse:	1.5mm
Materiale:	Mild stål
Avslutt:	Pulverlakkert
Fargekode:	RAL 7022
Farge:	Umbra Gray

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie
PF1080	2419967	100mm	800mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF2080	2419977	200mm	800mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF1100	2419969	100mm	1000mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF2100	2419978	200mm	1000mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF1120	2419970	100mm	1200mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF2120	2419979	200mm	1200mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF1040	2419964	100mm	400mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF2040	2419973	200mm	400mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF1050	2411835	100mm	500mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF2050	2419974	200mm	500mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF1060	2419965	100mm	600mm	63mm	Mild stål	Frittstående
PF2060	2419975	200mm	600mm	63mm	Mild stål	Frittstående

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For skap med 1600 mm bredde bruk 2 x 800 mm brede sokler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE