

Oljeproduksjon Chiller, TAO



Med industrielle oljekjølere får du presisjon og pålitelighet med en robust modulær utforming. Den høye kjølepresisjonen forbedrer produksjonskvaliteten, slik at du får mer konsekvente og overlegne resultater. Det store utvalget av tilbehør og tilleggsutstyr muliggjør flere kjølerkonfigurasjoner, inkludert innendørs og utendørs montering for maksimal fleksibilitet i plasseringen. Den industrielle kjøleren har et miljøvennlig design og komponenter med høy ytelse.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Hermetisk kompressor.

Messingrør til kjølekrets.

Sveiset, loddet og rustfri platefordamper.

Høyeffektiv kondenseringsspole.

Aksialvifte.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Nominell kapasitet i watt ved 50 Hz	Nominell kapasitet i watt ved 60 Hz	Væsketype	Nominell spenning	Nominell frekvens	Kjølemiddel
TAO24	2300W	2700W	Olje	230V	50 – 60Hz	R134a
TAO37	3600W	4200W	Olje	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAOB5	24800W	24800W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOB9	29000W	29000W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOC5	35800W	35800W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOD0	40000W	40000W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOD9	47000W	47000W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOE6	55000W	55000W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOF8	67000W	67000W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA1	11400W	11400W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA3	12400W	12400W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA5	17800W	17800W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA8	20100W	20100W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAO29	2900W	2900W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO46	4550W	4550W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO57	6000W	6000W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO76	8100W	8100W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO93	9550W	9550W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Katalognummer	Nominellkapasitet i wattved 50 Hz	Nominellkapasitet i wattved 60 Hz	Væsketype	Nominell spenning	Nominell frekvens	Kjølemiddel
TAOA0	10900W	10900W	Olje	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merknad: Varene kan tilpasses. Ta kontakt med nVent for å konfigurere.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE