

Industriell olje MiniChiller, TCO



Med industrielle oljekjølere får du presisjon og pålitelighet med en robust modulær utforming. Den høye kjølepresisjonen forbedrer produksjonskvaliteten, slik at du får mer konsekvente og overlegne resultater. Det store utvalget av tilbehør og tilleggsutstyr muliggjør flere kjølerkonfigurasjoner, inkludert innendørs og utendørs montering for maksimal fleksibilitet i plasseringen. Den industrielle kjøleren har et miljøvennlig design og komponenter med høy ytelse.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Hermetisk kompressor.

Messingrør til kjølekrets.

Sveiset, loddet og rustfri platefordamper.

Høyeffektiv kondenseringsspole.

Aksialvifte.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Nominell kapasitet watt ved 50 Hz	Nominell kapasitet watt ved 60 Hz	Væsketype	Nominell spenning	Nominell frekvens	Kjølemedium
TC008	900W	1100W	Olje	230V	50 – 60Hz	R134a
TC012	1600W	1900W	Olje	230V	50 – 60Hz	R134a
TC019	2200W	2550W	Olje	230V	50 – 60Hz	R134a
TC031	3000W	3450W	Olje	230V	50 – 60Hz	R134a
TC041	3900W	4450W	Olje	230V	50 – 60Hz	R134a

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merknad: Varene kan tilpasses. Ta kontakt med nVent for å konfigurere

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE