


Medium ABS Terminal Box, SABP



Denne serien med små koblingsbokser i ABS, SABP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. SABP-serien er godt egnet for krevende miljøer, siden vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen. Det fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

BRANSJESTANDARDER

CE UKCA

GOST

IP

FUNKSJONER

Beskrivelse: ABS boks, halogen-fri egnet for innendørs bruk. Lav motstand mot UV-stråling.

Materiale: Skap: ABS. Vanlig deksel: ABS. Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat.

Tetning: Pakning i polyuretan integrert i boksdekselet.

Temperaturbestandighet: -40 °C til +60 °C.

Brennbarhet: UL94 HB.

Tetthetsgrad: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Overflatebehandling: RAL 7035.

Levering: Boksbase, deksel, dekselskruer av polyamid og monteringskruer.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

Terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPESIFIKASJONER

Materiale: ABS
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035
Avslutt: Jevn

Table 1/1


Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maks. Monteringsdybde	Vekt
SABP081308GE	1286349	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg
SABP081310GE	1286351	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg
SABP081313GE	1286353	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg
SABP131308GE	1286355	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg
SABP131310GE	1286357	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg
SABP131313GE	1286359	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg
SABP131808GE	1286361	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg
SABP131808TE	12 863 62	125mm	175mm	75mm		0.3kg
SABP131810GE	1286363	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg
SABP131810TE	12 863 64	125mm	175mm	100mm		0.4kg
SABP131813GE	1286365	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg
SABP131813TE	12 863 66	125mm	175mm	125mm		0.4kg
SABP131815GE	1286367	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg
SABP131815TE	12 863 68	125mm	175mm	150mm		0.5kg
SABP181808GE	1286369	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg
SABP181810GE	1286371	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maks. Monteringsdybde	Vekt
SABP181813GE	1286373	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg
SABP182508GE	1286377	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg
SABP182508TE	12 863 78	175mm	250mm	75mm		0.5kg
SABP181815GE	1286375	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg
SABP181815TE	12 863 76	175mm	175mm	150mm		0.6kg
SABP182510GE	1286379	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg
SABP182510TE	2411943	175mm	250mm	100mm		0.6kg
SABP182515GE	1286381	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg
SABP182515TE	12 863 82	175mm	250mm	150mm		0.6kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merk: Koblingsboks med gjennomsiktig deksel i polykarbonat kan bestilles ved å bytte ut GE med TE i varenummeret. Koblingsboks laget av polykarbonat kan bestilles ved å bytte ut SABP med SPCP i varenummeret.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE