


Mild stål IP beskyttet LCT rack, MCI



Serien med kombinerbare ICT-gulvskap av lakkert stål, MCI, er konstruert med integrerte 19" profiler og en bakdør. Det er en ideell løsning for ICT-bruksområder og krever bare begrenset monterings tid, siden profilene er forhåndsmontert. Innkjøp er enkelt med bare ett delenummer for hele løsningen.

BRANSJESTANDARDER

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

FUNKSJONER

«Materiale: Ramme: 1,5 mm stålplate. Dør: 2 mm stålplate. Takplate: 1,5 mm stålplate. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål. 19" profiler: 2 mm sinkbelagt stål.»

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.

Bakdør: Montert med fire hengsler slik at den kan åpnes fra venstre eller høyre. Inkludert dørkarm med hullmønster på 25 mm.

Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles separat.

Takpanel: Avtakbart.

Lås: 4-punkters espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skaplassen. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak kan bestilles som tilbehør.

Bunnplater: Består av tre eller fire (D>600) deler.

«19" profiler: Gir universalhullmønster på 19" foran og på sidene. Justerbar i dybden med intervaller à 25 mm.»

Jording: Alle paneler er jordnet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

«Behandling: Ramme, bakdør og takplate: RAL 7035 strukturert pulverlakk. 19" profiler: sinkbelagt stål.»

Beskyttelse: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10 når vanlig frontdør og sidepaneler er montert.

Monteringskrav: Legg til sidepaneler for å lukke sidene. Frontrammen kan dekkes med FFC eller monteres med glassdør eller vanlig dør.


Levering: Ramme med montert bakdør, takpanel og bunnplater. 19" profiler foran og CIB-festebraketter. Skap med en høyde på 2200 mm leveres med to CMB-profiler montert i dybden. Det følger med jordingsbolter i leveransen. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre sammenkobling mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.

SPESIFIKASJONER

Kroppstykkelse:	1.5mm
Dørtykkelse:	2mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Mild stål
Avslutt:	Pulverlakkert; Sinkbelagt
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Rackenheter	Hurtiglevering
MCI11066R5	2417752	1100mm	600mm	600mm	22U	Nei
MCI14086R5	2417753	1400mm	800mm	600mm	29U	Nei
MCI16066R5	2417754	1600mm	600mm	600mm	33U	Nei
MCI18066R5	2417755	1800mm	600mm	600mm	38U	Nei
MCI18068R5	2417756	1800mm	600mm	800mm	38U	Nei
MCI18086R5	2417757	1800mm	800mm	600mm	38U	Nei
MCI20066R5	2417758	2000mm	600mm	600mm	42U	Nei
MCI20068R5	2417759	2000mm	600mm	800mm	42U	Nei
MCI20086R5	2417760	2000mm	800mm	600mm	42U	Nei
MCI20088R5	2417761	2000mm	800mm	800mm	42U	Nei
MCI22066R5	2417762	2200mm	600mm	600mm	47U	Nei
MCI22068R5	2417763	2200mm	600mm	800mm	47U	Nei
MCI22086R5	2417764	2200mm	800mm	600mm	47U	Nei
MCI22088R5	2417765	2200mm	800mm	800mm	47U	Nei



nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE