

Modulchassis | Veggmonterte skap, AC



DIN-skinne-komponenter kan raskt og enkelt monteres på denne rammen, både hos panelbyggere og i felten.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Brukes for enkel montering av DIN-skinne komponenter med maksimal høyde på 68 mm. Avstand mellom rader er 125 mm. Om ønskelig kan standard døren for skapet erstattes med en glassdør. Anvendbar dybde mellom frontdeksel og ekstern dør: 35 mm. Ved rustfrie stål skap er bruk av verktøy påkrevd.

Materiale: PP0735 DIN-skinner laget av 1.2 mm galvanisert stål, vertikale profiler 1.5 mm lakkert stål, og frontdeksel 1.5 mm lakkert stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Pakning: Slisset frontplate, to vertikale profiler, tomme flater for topp og bunn, en DIN-skinne per rad, og monteringsutstyr.

Monterings krav: Kan monteres på MAS og ASR skap.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse:	1.2mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Antall moduler
AC03025R5		300mm	250mm	98mm	Lakkert stål	16
AC04030R5		400mm	300mm	98mm	Lakkert stål	33
AC05040R5		500mm	400mm	98mm	Lakkert stål	48
AC06040R5		600mm	400mm	98mm	Lakkert stål	64
AC06060R5		600mm	600mm	98mm	Lakkert stål	108
AC07050R5		700mm	500mm	98mm	Lakkert stål	110
AC08060R5		800mm	600mm	98mm	Lakkert stål	162
AC10060R5	1202358	1000mm	600mm	98mm	Lakkert stål	189
AC10080R5	1202359	1000mm	800mm	98mm	Lakkert stål	266

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE