

Modulær dobbeltdør, MCD



Serien med kombinerbare gulvskap av lakkert stål med dobbeltdør, MCD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

FUNKSJONER

Materiale: Ramme: 1.5 mm lakkert stål. Dører: 2 mm lakkert stål. Bakside, tak og sideplater: 1.5 mm lakkert stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

Dører: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap. RD-versjonen leveres med bakdør i stedet for bakpanel.

Sideplater: Leveres som tilbehør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

Bunnplater: Består av tre eller fire (D>600) stykker.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02-tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

Jording: Alle plater er jordnet gjennom sin montering, og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater.

Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takplate, bunnplater, montasjeplate (ikke inkludert i PER5 versjon) og dør-ramme. For skap med 2200 mm høyde, er to CMB-profiler montert i dybden inkludert i leveransen. Leveres også med jordingsbolter. Leveres på pall med samme bredde som skapet, for tilpasning uten å fjerne pallen. All emballasje er resirkulerbar.

SPESIFIKASJONER

Materiale: Mild stål

Fargekode: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med
MCD22106PER5		2417739	2200mm	1000mm	600mm	Nei
MCD22106R5		2417740	2200mm	1000mm	600mm	Ja
MCD22126PER5		2417741	2200mm	1200mm	600mm	Nei
MCD22126R5		2417742	2200mm	1200mm	600mm	Ja
MCD20086PER5		2411579	2000mm	800mm	600mm	Nei
MCD20088PERD R5		2411582	2000mm	800mm	800mm	Nei
MCD20088RDR5		2411584	2000mm	800mm	800mm	Ja
MCD20108PERD R5		2411585	2000mm	1000mm	800mm	Nei
MCD20108RDR5		2411586	2000mm	1000mm	800mm	Ja
MCD20126PERD R5		2411587	2000mm	1200mm	600mm	Nei
MCD20126RDR5		2411588	2000mm	1200mm	600mm	Ja
MCD20128PERD R5		2411589	2000mm	1200mm	800mm	Nei
MCD20128RDR5		2411590	2000mm	1200mm	800mm	Ja
MCD14125R5			1400mm	1200mm	500mm	Ja
MCD16125R5			1600mm	1200mm	500mm	Ja
MCD14125PER5	MCD14125PER5		1400mm	1200mm	500mm	Nei

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med
MCD16125PER5	MCD16125PER5		1600mm	1200mm	500mm	Nei
MCD12125PER5	MCD12125PER5		1200mm	1200mm	500mm	Nei
MCD12125R5	MCD12125R5		1200mm	1200mm	500mm	Ja
MCD18086PER5			1800mm	800mm	600mm	Nei
MCD18086R5			1800mm	800mm	600mm	Ja
MCD18085PER5		2417700	1800mm	800mm	500mm	Nei
MCD18085R5		2417701	1800mm	800mm	500mm	Ja
MCD18104PER5		2417702	1800mm	1000mm	400mm	Nei
MCD18104R5		2417703	1800mm	1000mm	400mm	Ja
MCD18105PER5		2417705	1800mm	1000mm	500mm	Nei
MCD18105R5		2417706	1800mm	1000mm	500mm	Ja
MCD18124PER5		2417707	1800mm	1200mm	400mm	Nei
MCD18124R5		2417708	1800mm	1200mm	400mm	Ja
MCD18125PER5		2417709	1800mm	1200mm	500mm	Nei
MCD18125R5		2417710	1800mm	1200mm	500mm	Ja
MCD18126PER5		2411577	1800mm	1200mm	600mm	Nei
MCD18126R5		2411578	1800mm	1200mm	600mm	Ja
MCD18164PER5		2417711	1800mm	1600mm	400mm	Nei
MCD18164R5		2417712	1800mm	1600mm	400mm	Ja
MCD20085PER5		2417713	2000mm	800mm	500mm	Nei


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med
MCD20085R5		2417714	2000mm	800mm	500mm	Ja
MCD20086R5		2411580	2000mm	800mm	600mm	Ja
MCD20088R5			2000mm	800mm	800mm	Ja
MCD20104PER5		2417715	2000mm	1000mm	400mm	Nei
MCD20104R5		2417716	2000mm	1000mm	400mm	Ja
MCD20105PER5		2417717	2000mm	1000mm	500mm	Nei
MCD20105R5		2417718	2000mm	1000mm	500mm	Ja
MCD20106PER5		2417719	2000mm	1000mm	600mm	Nei
MCD20106R5		2417720	2000mm	1000mm	600mm	Ja
MCD20108PER5		2417721	2000mm	1000mm	800mm	Nei
MCD20108R5		2417722	2000mm	1000mm	800mm	Ja
MCD20124PER5		2417723	2000mm	1200mm	400mm	Nei
MCD20124R5		2417724	2000mm	1200mm	400mm	Ja
MCD20125PER5		2417725	2000mm	1200mm	500mm	Nei
MCD20125R5		2417726	2000mm	1200mm	500mm	Ja
MCD20126PER5		2417727	2000mm	1200mm	600mm	Nei
MCD20126R5		2417728	2000mm	1200mm	600mm	Ja
MCD20128PER5		2417729	2000mm	1200mm	800mm	Nei
MCD20128R5		2417730	2000mm	1200mm	800mm	Ja
MCD20164PER5		2417733	2000mm	1600mm	400mm	Nei

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med
MCD20164R5		2417734	2000mm	1600mm	400mm	Ja
MCD20165PER5		2417735	2000mm	1600mm	500mm	Nei
MCD20165R5		2417736	2000mm	1600mm	500mm	Ja
MCD20166PER5		2417737	2000mm	1600mm	600mm	Nei
MCD20166R5		2417738	2000mm	1600mm	600mm	Ja
MCD20088PER5			2000mm	800mm	800mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE