

Monteringsvinkler (19 tommer), DNN



Med disse profilene kan utstyr på 19 tommer enkelt monteres i konsoller, enten på fabrikken eller på stedet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For å oppnå 19", eller delvis 19" i 800 mm brede skap, kan disse profilene monteres med monteringsbrakettene DNB. For å oppnå 19" i 600 mm brede skap, bruk brakettene DND.

Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 2 stk.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Stål
Avslutt: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Innkapslingsmateriale	Hurtiglevering
DNN09	400mm	45mm	49mm	9U	Mild stål, Rustfritt stål	Nei
DNN06	267mm	45mm	49mm	6U	Mild stål, Rustfritt stål	Nei
DNN13	579mm	45mm	49mm	13U	Mild stål, Rustfritt stål	Nei
DNN15	667mm	45mm	49mm	15U	Mild stål, Rustfritt stål	Nei
DNN10	445mm	45mm	49mm	10U	Mild stål, Rustfritt stål	Nei
DNN11	489mm	45mm	49mm	11U	Mild stål, Rustfritt stål	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE