

Monteringsplate Back-to-back brakett sett, MPBB



For å montere to monteringsplater bakside mot bakside med hvilken som helst dybde innen skapets utnyttbare plass kan posisjonen justeres i trinn på 25 mm. Avstanden mellom monteringsplatene er mindre enn 10 mm, noe som maksimerer den utnyttbare plassen for kunden.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For å montere to montasjeplater bakside mot bakside med hvilken som helst dybde innen skapets utnyttbare plass kan posisjonen justeres i trinn på 25 mm. Avstanden mellom montasjeplatene er mindre enn 10 mm, noe som maksimerer den utnyttbare plassen for kunden.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 2 toppbraketter, 4 skyvebraketter, 4 bunnbraketter med monteringstilbehør.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Avslutt
MPBB06	2411759	98mm	45mm	67mm	Mild stål	Sinkbelagt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE