


Monteringsplater for strømfordeling, MSMPN



The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Montasjeplate for installasjon av skillebrytere. Egnet for venstre og høyre montering.

Materiale: 1.5 mm galvanisert stål.

Pakning: 1 stk. med monteringsmateriale.

Monterings krav: Skal monteres på modulsystেমrammen med MSMPA01 eller MSMPF01.

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Belagt

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Høyde	Bredde	Type	Passer til størrelsen på kabinettet	Panelstørrelse	Innkapslingsmateriale
MSMPN1008H	10mm	800mm	Horisontal åpning	100 x 800mm	96 x 670mm	Mild stål
MSMPN0506	50mm	600mm	Vanlig	50 x 600mm	496 x 470mm	Mild stål
MSMPN0508	50mm	800mm	Vanlig	50 x 800mm	496 x 670mm	Mild stål
MSMPN1006	100mm	600mm	Vanlig	100 x 600mm	96 x 470mm	Mild stål
MSMPN1006H	100mm	600mm	Horisontal åpning	100 x 600mm	96 x 470mm	Mild stål
MSMPN1008	100mm	800mm	Vanlig	100 x 800mm	96 x 670mm	Mild stål
MSMPN1506	150mm	600mm	Vanlig	150 x 600mm	146 x 470mm	Mild stål
MSMPN1506V	150mm	600mm	Vertikal åpning	150 x 600mm	146 x 470mm	Mild stål
MSMPN1508	150mm	800mm	Vanlig	150 x 800mm	146 x 670mm	Mild stål
MSMPN1508V	150mm	800mm	Vertikal åpning	150 x 800mm	146 x 670mm	Mild stål
MSMPN2006	200mm	600mm	Vanlig	200 x 600mm	196 x 470mm	Mild stål
MSMPN2006V	200mm	800mm	Vertikal åpning	200 x 600mm	196 x 470mm	Mild stål
MSMPN2008	250mm	600mm	Vanlig	200 x 800mm	196 x 670mm	Mild stål
MSMPN2008V	200mm	800mm	Vertikal åpning	200 x 800mm	196 x 670mm	Mild stål
MSMPN2506	250mm	600mm	Vanlig	250 x 600mm	246 x 470mm	Mild stål
MSMPN2506V	250mm	600mm	Vertikal åpning	250 x 600mm	246 x 470mm	Mild stål
MSMPN2508	250mm	800mm	Vanlig	250 x 800mm	246 x 670mm	Mild stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Type	Passer til størrelsen på kabinettet	Panelstørrelse	Innkapslingsmateriale
MSMPN2508V	250mm	800mm	Vertikal åpning	250 x 800mm	246 x 670mm	Mild stål
MSMPN3006	300mm	600mm	Vanlig	300 x 600mm	296 x 470mm	Mild stål
MSMPN3006V	300mm	600mm	Vertikal åpning	300 x 600mm	296 x 470mm	Mild stål
MSMPN3008	300mm	800mm	Vanlig	300 x 800mm	296 x 670mm	Mild stål
MSMPN3008V	300mm	800mm	Vertikal åpning	300 x 800mm	296 x 670mm	Mild stål
MSMPN4006	400mm	600mm	Vanlig	400 x 600mm	396 x 470mm	Mild stål
MSMPN4006V	400mm	600mm	Vertikal åpning	400 x 600mm	396 x 470mm	Mild stål
MSMPN4008	400mm	800mm	Vanlig	400 x 800mm	396 x 670mm	Mild stål
MSMPN4008V	400mm	800mm	Vertikal åpning	400 x 800mm	396 x 670mm	Mild stål
MSMPN4506	450mm	600mm	Vanlig	450 x 600mm	446 x 470mm	Mild stål
MSMPN4506V	450mm	600mm	Vertikal åpning	450 x 600mm	446 x 470mm	Mild stål
MSMPN4508	450mm	800mm	Vanlig	450 x 800mm	446 x 670mm	Mild stål
MSMPN4508V	450mm	800mm	Vertikal åpning	450 x 800mm	446 x 670mm	Mild stål
MSMPN5006	500mm	600mm	Vanlig	500 x 600mm	496 x 470mm	Mild stål
MSMPN5008	500mm	800mm	Vanlig	500 x 800mm	496 x 670mm	Mild stål
MSMPN6006	600mm	600mm	Vanlig	600 x 600mm	596 x 470mm	Mild stål
MSMPN6006V	600mm	600mm	Vertikal åpning	600 x 600mm	596 x 470mm	Mild stål
MSMPN6008	600mm	800mm	Vanlig	600 x 800mm	596 x 670mm	Mild stål
MSMPN6008V	600mm	1000mm	Vertikal åpning	600 x 800mm	596 x 670mm	Mild stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Type	Passer til størrelsen på kabinettet	Panelstørrelse	Innkapslingsmateriale
MSMPN6010	600mm	1000mm	Vanlig	600 x 1000mm	596 x 870mm	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE