


Monteringsprofiler (19"), CIP



Med disse profilene kan utstyr på 19 tommer enkelt festes i gulvskap, enten på fabrikken eller på stedet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Fullhøyde monteringsprofiler for 482.6 mm (19") monteringskrav på alle sider. Fullt justerbar dybde.

Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 1 par.

Monterings krav: Brukes i forbindelse med CIB- og CID-profiler. For delvis høyde montering kreves CIWR.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Kapslingsmaterial e
CIP20	2411075	1000mm	45mm	29mm	20U	Lakkert stål
CIP22	2414962	1100mm	45mm	29mm	22U	Lakkert stål
CIP24	2411076	1200mm	45mm	29mm	24U	Lakkert stål
CIP29	2414963	1400mm	45mm	29mm	29U	Lakkert stål
CIP33	2414964	1600mm	45mm	29mm	33U	Lakkert stål
CIP38	2414965	1800mm	45mm	29mm	38U	Lakkert stål
CIP42	2414966	2000mm	45mm	29mm	42U	Lakkert stål
CIP47	2414967	2200mm	45mm	29mm	47U	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE