


Monteringsprofiler 19-tommers delvis høyde, CIPP



Disse delvise profilene er justerbare i dybden og i høyden. Med disse kan du montere 19-tommersutstyr, og kunden får tilgang til komponentene montert på monteringsplaten i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: 19" vertikale profiler (delvis høyde) for 482.5 mm (19") monteringskrav på alle sider. Fullt justerbar i dybden ved hjelp av profilene CLPK.

Materiale: 2 mm sinkbelagt.

Pakning: 2 stykker med monteringsutstyr.

Monterings krav: Brukes med CIC-braketter i 800 mm brede skap.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Mild stål
Avslutt: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Innkapslingsmateriale
CIPP06	2414973	267mm	45mm	29mm	6U	Mild stål
CIPP09	2414974	400mm	45mm	29mm	9U	Mild stål
CIPP10	2414975	445mm	45mm	29mm	10U	Mild stål
CIPP11	2414976	489mm	45mm	29mm	11U	Mild stål
CIPP13	2414977	578mm	45mm	29mm	13U	Mild stål
CIPP15	2414978	667mm	45mm	29mm	15U	Mild stål
CIPP18	2414979	800mm	45mm	29mm	18U	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE