

Konsoller i ett stykke rustfritt stål, MPGS



Den kompakte konsollen av rustfritt stål, MPGS, har en kapslingsgrad på IP66/55 og er lagerført. Den har et hengslet bordpanel, og den ergonomiske utformingen gir enkel installasjon og tilgang til HMI-utstyr. Den øker også tilgjengelig monteringsplass. Denne konsollen kan installeres i så godt som alle miljøer, avhengig av klassen.

BRANSJESTANDARDER

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304 forhåndsslipt rustfritt stål / AISI 316L (ved forespørsel). Hus og dør: 2 mm. Bakpanel: 1,5 mm. Bunnplater: 1.5 mm. Monteringsplate: 2,5 mm galvanisert stål.

Hus: Brettet og sømsveiset. Konsollen er konstruert med en base som skaper avstand mellom gulvet og nedre del av døren(e), og fungerer som en integrert sokkel.

Dører og paneler: Enkeltfalsset overflate montert med hengsler, slik at basedøren kan åpnes fra venstre eller høyre. 12° vinkel fra horisontal. Skjulte hengsler på toppen, slik at det kan åpnes i 90°. Panelet holdes åpent av en selvinnskoblende/selvutløsende mekanisk panelholder. Dobbeltdør på baseenheter med bredde på 1200 mm.

Monteringsplate: Standard monteringsplate for baseenhet.

Lås: Låser på 3 mm med dobbelbit på topppanelet. To låser på 3 mm med dobbelbit på basen.

Kabelinngang: Bunnåpning for kabeltilgang. Bunnplate for innføringsnippel medfølger som standard.

Jording: M8 gjengestenger på hus, dør, topppanel og bakpanel.

Behandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.

Beskyttelse: Enkeltdør: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeltdør: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Levering: Monteringsplate med passende muttere og skiver til jording. Konsollen leveres på en trepall.

SPESIFIKASJONER

Karosseritykkelse:	2mm
Dørtykkelse:	2mm
Overflate:	Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MPGS06	2418570	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm
MPGS06-316	2411775	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm
MPGS08	2418571	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm
MPGS08-316	2411776	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm
MPGS10	2418572	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm
MPGS10-316	2411777	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm
MPGS12	2418573	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm
MPGS12-316	2411778	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merknad: Kun konsoller med bredde på 1200 mm har dobbeltdører. * På forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE