


Utvendige monteringsprofiler, CLPO



En standardløsning fra lageret som passer til nVent HOFFMANs standard hullmønster, og som forenkler innkjøp og montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Universalprofil for både dybde- og breddekobling på DIN-hullmønsteret på 25 mm på rammen til skapet. Den 75 mm brede profilen har tre rader med hull, der den ene er dreid 90°. Dette gjør det mulig å montere CLPO-profiler i begge retninger. CLPO øker bruksplassen med 25 mm.

Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 4 profiler.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 1.5mm
Avslutt: Galvanisert
Materiale: Mild stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Belastningsklasse	Innkapslingsmateriale
CLPO1000	2411090	74mm	43mm	911mm	1400N	Mild stål
CLPO1200	2411091	74mm	43mm	1111mm	1200N	Mild stål
CLPO400	2411093	74mm	43mm	311mm	2400N	Mild stål
CLPO500	2411094	74mm	43mm	411mm	2400N	Mild stål
CLPO600	2411095	74mm	43mm	511mm	2400N	Mild stål
CLPO800	2411096	74mm	43mm	711mm	1800N	Mild stål
CLPO300	2411092	74mm	43mm	211mm	2400N	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE