

Delvis dører for gulvskap, DP



Delvise dører gir mange mulige konfigurasjoner for enkel tilgang til ulike rom inne i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK. Utstyrt med DIN 3 mm lås (1 lås for opp til 400 mm, 2 låser for over 400 mm høyde).

Materiale: 1.75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.

Pakning: 1 dør med hengsler, låser og monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp og bunn paneler.

SPESIFIKASJONER

Farge: Lys grå
Materiale: Mild stål
Avslutt: Pulverlakkert
Fargekode: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie
DP01504R5	2415410	150mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP01506R5	2415411	150mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP01508R5	2411279	150mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP02004R5	2415412	200mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP02006R5	2415413	200mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP02008R5	2411280	200mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP02504R5	2415414	250mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP02506R5	2415415	250mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP02508R5	2411281	250mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP03004R5	2415416	300mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP03006R5	2415417	300mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP03008R5	2415418	300mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP04004R5	2415419	400mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP04006R5	2415420	400mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP04008R5	2415421	400mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP05004R5	2415422	500mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie
DP05006R5	2415423	500mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP05008R5	2411282	500mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP06004R5	2415424	600mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP06006R5	2415425	600mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP06008R5	2415426	600mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP08006R5	2415427	800mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP08008R5	2415429	800mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP10006R5	2415431	1000mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP10008R5	2411283	1000mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP12006R5	2411284	1200mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DP12008R5	2411285	1200mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE