

Delvis panel for gulvskap, DPP



Delvise paneler gir mange mulige konfigurasjoner for enkel tilgang til ulike rom inne i skapet. Panelene er festet med skruer, slik at bare servicepersonale kan fjerne dem. Dette gir økt brukersikkerhet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK, når ingen dør er nødvendig.

Materiale: 1,75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 54.

Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp- og bunnplater.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 1.75mm
Farge: Lys grå
Materiale: Mild stål
Avslutt: Pulverlakkert
Fargekode: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie
DPP01004R5	2415460	100mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP01006R5	2411298	100mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP01008R5	2411299	100mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP01504R5	2415461	150mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP01506R5	2415462	150mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP01508R5	2411300	150mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP02004R5	2415463	200mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP02006R5	2415464	200mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP02008R5	2411301	200mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP02504R5	2415467	250mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP02506R5	2415469	250mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP02508R5	2411302	250mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP03004R5	2415470	300mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP03006R5	2415471	300mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP03008R5	2411303	300mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP04004R5	2415472	400mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie
DPP04006R5	2415473	400mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPP04008R5	2415474	400mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE