

Sokkel, MSV



Sokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: 4 U-deler festet med skruer til hjørneseksjonene. Sokkelhøyde 100 mm. Maskinering er nødvendig.

Materiale: 2 mm AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 1 sokkel med monterings materiell.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Avslutt: Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Innkapslingsmateriale
MSVS1103	2419173	100mm	1000mm	300mm	Rustfritt stål 304	Mild stål
MSVS1103-316	2419174	100mm	1000mm	300mm	Rustfritt stål 316L.	Mild stål
MSVS1123	2419175	100mm	1200mm	300mm	Rustfritt stål 304	Mild stål
MSVS1123-316	2419176	100mm	1200mm	300mm	Rustfritt stål 316L.	Mild stål
MSVS1124	2419177	100mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 304	Mild stål
MSVS1124-316	2419178	100mm	1200mm	400mm	Rustfritt stål 316L.	Mild stål
MSVS1063	2419167	100mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 304	Mild stål
MSVS1063-316	2419168	100mm	600mm	300mm	Rustfritt stål 316L.	Mild stål
MSVS1083	2419169	100mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 304	Mild stål
MSVS1083-316	2419170	100mm	800mm	300mm	Rustfritt stål 316L.	Mild stål
MSVS1084	2419171	100mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 304	Mild stål
MSVS1084-316	2419172	100mm	800mm	400mm	Rustfritt stål 316L.	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE