


Polyester Modular doble dørskap, UDP-DD



Serien med modulbaserte veggmonterte skap av polyester, UCP, har en beskyttelsesgrad på IP 65. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Flere skap kan kombineres for å utvide bredden eller dybden, for eksempel for å få plass til store komponenter og vedlikeholde intern kommunikasjon. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

BRANSJESTANDARDER

GOST

CE

FUNKSJONER

Materiale: Glassfiber-forsterket polyester.

Skap: Modulstøpt, med monteringshull bak. Montering rett på veggen ved hjelp av veggmonteringsbraketter, til en pøle ved hjelp av UPM, eller til gulvet ved hjelp av sokkelen UPP eller DIN-base UAF og UMPS. I skap med dobbeltdør er forseglingen sikret med en neoprenpakning.

Dør: Fluktmontert dør med eller uten vindu og 100° åpning. For større størrelser leveres en dørstøtte for enklere lukking.

Lås: Pre-montert håndtak egnet for alle typer halvsylinderlåser (standard dybde 40 mm). Fem låsepunkter (tre punkter i 500 mm brede skap).

Temperaturbestandighet: -25 °C til 70 °C ved sammenhengende bruk (maks. temperaturer opp mot 130 °C).

Karakteristikk: Selv-slukkende og halogen-fri. Dobbeltisolert i henhold til EN61439-1. Isolasjonsspenning $U_i=1000V$.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 65 for skap med dobbeltdør. Slagfasthet IK 10.

Godkjenninger: CE, GOST. For ytterligere godkjenninger kan du kontakte nVent HOFFMANs salgsavdeling.

Overflatebehandling: RAL 7035, innfarget råmateriale.

Levering: Skap med dør, monteringskruser for monteringsplaten, og veggmonteringsbraketter. (Lås sylinder er ikke inkludert i leveransen).


SPESIFIKASJONER

Farge:	Lys grå
Materiale:	Polyester
Fargekode:	RAL 7035
Avslutt:	Jevn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Dørantall	Vekt
UDP125100	2519241	1250mm	1000mm	320mm	2	45kg
UDP100102	2519237	1000mm	1000mm	320mm	2	39kg
UDP125102	2519242	1250mm	1000mm	320mm	2	45kg
UDP100125	2519238	1000mm	1250mm	320mm	2	41kg
UDP75125	2519247	750mm	1250mm	320mm	2	38kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE