

Trykkutgjevningssplugg, PVD



Trykkkompensasjonsspluggen utjevner trykket som oppstår pga. temperaturforskjellen mellom innsiden av skapet og omgivelsene. Den reduserer også risikoen for at støv kommer inn i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Den gir en kontrollert endring av trykk. I et skap kan trykk variasjoner oppstå pga. temperatur variasjoner, når dette skjer er det en risiko for støv og fuktighet trenger inn på innsiden av skapet. Montert med en PG29 gjenget med mutter. For optimalt kompensasjon anbefaler vi bruk av to stykker på motsatte sider mot toppen av skapet. Tettings pakning NBR.

Materiale: Plast i hht. UL94 V-0.

Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C.

Machining required: Rundt hull på 37 mm i diameter.

Tetthetsgrad: IP 55.

Overflatebehandling: Lyse grå.

Pakning: 2 stk.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate
PVD02	4913416	30.5mm	65.5mm	65.5mm	Plast, Gummi	Glatt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE