

Reduksjonsgir 19-tommers bredde, CIWR



Disse profilene er festet på rammen på 800 mm brede skap i delvis eller full høyde, og brukes for å montere 19-tommersprofiler. De kan også brukes til å forsterke 19-tommersprofiler i full høyde ved å montere dem langs midten av skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Brukes for å legge til rette for 19" montering i 800mm brede skap. Muliggjør montering av CIP/CIPP-profiler for delvis- og fullhøyde i alle dybder.

Materiale: 1.5 mm sinkbelagt stål.

Maks last: Maksimal støttet vekt er 5000N på 2 par med CIWR og 8000N på 3 par med CIWR.

Pakning: 1 par med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Mild stål
Avslutt: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Bredde på monteringsplate	Innkapslingsmateriale
CIWR8196	2414983	80mm	800mm	600mm	19mm	Mild stål
CIWR8198	2414984	80mm	800mm	800mm	19mm	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE