

Skilleplater for MCS MCD-skap, SPD



Denne skilleplaten i stål skiller sammenkoblede skap samtidig som den opprettholder IP-graden. Skilleplaten lager individuelle rom der komponenter kan monteres.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Skiller to sammenkoblede MCS/MCD skap.

Materiale: 1

Monterings krav: IP43 | TYPE 1 forsegling kan oppnås ved å bruke SPDG pakning. CCJ braketter kreves for å montere SPD til skapet. For sammenkobling av skap, bruk CCM og CCI braketter. For EMI beskyttelse er SPDEG pakning nødvendig.

Pakning: 1 stk.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 1.5mm
Materiale: Mild stål
Avslutt: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Hurtiglevering
SPD1805	2420601	1800mm	13mm	406mm	Mild stål	Nei
SPD1804	2420600	1800mm	13mm	306mm	Mild stål	Nei
SPD1806	2420602	1800mm	13mm	506mm	Mild stål	Nei
SPD2005	2420604	2000mm	13mm	406mm	Mild stål	Nei
SPD2004	2420603	2000mm	13mm	306mm	Mild stål	Nei
SPD2006	2420605	2000mm	13mm	506mm	Mild stål	Nei
SPD2008	2420606	2000mm	13mm	706mm	Mild stål	Nei
SPD2206	2420607	2200mm	13mm	506mm	Mild stål	Nei
SPD2208	2420608	2200mm	13mm	706mm	Mild stål	Nei
SPD1205		1200mm	13mm	500mm	Mild stål	Nei
SPD1405		1400mm	13mm	500mm	Mild stål	Nei
SPD1605		1600mm	13mm	500mm	Mild stål	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE