

Sidepaneler rustfritt stål, SPMS



Disse sidepanelene beskytter mot inntrengning, dermed kan de elektriske komponentene fungere uten forstyrrelser, og medarbeidere beskyttes mot uhell.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Rustfrie stål paneler. Forseglet med en ekstrudert polyuretanpakning i én del og montert med åtte skruer og nye patenterte holdere.

Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombinasjon med MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 i kombinasjon med MCSS-HP.

Pakning: 2 paneler.

Materiale: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 1.5mm

Avslutt: Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Produktfamilie
SPMS2006-316	2411998	1964mm	18mm	562mm	Rustfritt stål 316	Frittstående
SPMS1805-316	2411994	1764mm	18mm	462mm	Rustfritt stål 316	Frittstående
SPMS2006	2411997	1964mm	18mm	562mm	Rustfritt stål 304	Frittstående
SPMS1805	2411993	1764mm	18mm	462mm	Rustfritt stål 304	Frittstående

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE