

Sidesokler mildt stål, PS



Sokkelen gir mer plass til utstyr, og avdekkes med disse panelene for å hindre tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Sideplater for dekking av åpninger i dybden av sokkelen PF. Dobbeltbrettede plater for maksimal styrke. Kompatibler med både den kombinerbare og den kompakte gulvskap serien.

Materiale: 1,5 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7022 struktarpulverlakk.

Pakning: 2 plater. Monteringsutstyr inkludert i PF/PV.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse:	1.5mm
Materiale:	Mild stål
Avslutt:	Pulverlakkert
Fargekode:	RAL 7022
Farge:	Umbra Gray

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie
PS1030	2420235	100mm	300mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS1050	2420237	100mm	500mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS2050	2420245	200mm	500mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS1040	2420236	100mm	400mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS2040	2420244	200mm	400mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS1060	2420238	100mm	600mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS2060	2420246	200mm	600mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS1080	2420240	100mm	800mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS2080	2420248	200mm	800mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS2030	2420243	200mm	300mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS1100		100mm	999mm	27mm	Mild stål	Frittstående
PS2100		200mm	999mm	27mm	Mild stål	Frittstående

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE