

Slissede frontpaneler for kraftdistribusjon, MSMCP



This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Frontpanel med sliss til modulenheter. Leveres med én DIN-skinne per rad for modulkomponenter. Den har en bøyning i topp og bunn for å oppnå ekstra stivhet.

Materiale: 1.25 mm stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.

Levering: 1 stk. med monteringsmateriale.

Monterings krav: For å montere på modulsystembrammen.

The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)

Slotted front panel for modular assemblies

Provided with one DIN rail per row for modular components

It has a top and bottom bending to provide extra rigidity

One piece with mounting material

To be assembled on the modular system frame

SPESIFIKASJONER

Tykkelse:	1.25mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Mild stål
Avslutt:	Pulverlakkert
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie	Panelantall
MSMCP1506R5	150mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	1
MSMCP1508R5	150mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	1
MSMCP2006R5	200mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	1
MSMCP2008R5	200mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	1
MSMCP3006-1R5	300mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	1
MSMCP3006-2R5	300mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	2
MSMCP3008-1R5	300mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	1
MSMCP3008-2R5	300mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	2
MSMCP4506R5	450mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	3
MSMCP4508R5	450mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	3
MSMCP6006R5	600mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	4
MSMCP6008R5	600mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	4

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE