


Splittet bunn plate i Rustfritt stål, CBPS



En delt bunnplate gir fleksible muligheter for å legge kabler, og gjør at du ikke trenger individuelle kabelflenser. Beskyttelsesgraden opprettholdes ved å bruke en separat pakning.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Passer til en standard en dels bunn plate, gjør det mulig med direkte kabelgjennomføring. For å oppnå perfekt forsegling rundt kablene, bruk paknings settet BG01.

Materiale: AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål.

Bunnplater: 1,5 mm.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 1 sett av to delt bunn plate.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 1.5mm

Overflate: Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmaterial e	Materiale
CBPS0640	2411031	25mm	600mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0640-316	2411032	25mm	600mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0650	2411033	25mm	600mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0650-316	2411034	25mm	600mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0660	2411035	25mm	600mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0660-316	2411036	25mm	600mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0840	2411037	25mm	800mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0840-316	2411038	25mm	800mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0850	2411039	25mm	800mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0850-316	2411040	25mm	800mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS0860	2411041	25mm	800mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS0860-316	2411042	25mm	800mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS1040	2411043	25mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS1040-316	2411044	25mm	1000mm	400mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS1050	2411045	25mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304
CBPS1050-316	2411046	25mm	1000mm	500mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316
CBPS1060	2411047	25mm	1000mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 304

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Materiale
CBPS1060-316	2411048	25mm	1000mm	600mm	Rustfritt stål	Rustfritt stål 316

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For skap på 1200 mm & 1600 mm brede, bruk 2x600 mm & 2x800 mm brede bunn plater.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE