

Rustfritt stål glassdører, DNGS



Elektriske komponenter er synlige gjennom den gjennomsiktige døren i rustfritt stål, dette holder uautorisert personell ute og opprettholder beskyttelsesgraden.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard-dør med montert klart sikkerhetsglass for å se innsiden av skapet. Utstyrt med DIN 3 mm låsesystem og dør-ramme. Tillater alle alternativene for låseprogrammet. Bruk hengselsett DMKS hvis det ikke er til erstatning for standard dør.

Materiale: Ramme: 2 mm AISI 304 plate i rustfritt stål, AISI 316L (på forespørsel). Synsområdet: 4 mm klart sikkerhetsglass.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Monterings krav: Bruk hengselsett DNMKS om man ikke skal erstatte en standard dør.

Pakning: 1 stk.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Avslutt: Børstet
Materiale: Rustfritt stål 304

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vindusstørrelse	Innkapslingsmateriale
DNGS1408	2411224	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Mild stål
DNGS1606	2411225	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Mild stål
DNGS1608	2411226	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Mild stål
DNGS1610	2411227	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Mild stål
DNGS1806	2411228	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Mild stål
DNGS1808	2411229	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Mild stål
DNGS1810	2411230	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Mild stål
DNGS2006	2411231	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Mild stål
DNGS2008	2411232	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Mild stål
DNGS2010	2411233	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE