

Swing ramme hengsler 180-graders, ESFH



Hengslene gjør at svingrammen kan åpnes 180°, slik at den ikke er i veien for serviceansatte eller andre operatører når de jobber i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Muliggjør 180° åpning av svingrammen. Justerbart topphengsel for kvadratisk montering av svingrammen. Smart hengselplassering gir maksimal innebygd dybde.

Materiale: Sinkbelagt stål.

Pakning: 1 sett.

Monterings krav: Til bruk i kombinasjon med ESFS, montert i 800 mm, 1000 mm og 1200 mm brede skap.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Avslutt
ESFH180	2411442	25mm	85mm	52mm	Mild stål	Sinkbelagt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE