

Svingramme sidemontert, ESFS



En svingramme for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes. Den gir også ekstra plass på låssiden av 19-tommersprofilene for å øke den utnyttbare dybden svingrammens utstyr kan monteres i.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Svingramme i full høyde for 19" komponenter som gjør det mulig å åpne fra venstre og høyre side med håndtak over hele høyden. Kan brukes i stål, kombinerbare og kompakte skap. Hengsler som er utformet for å gi ekstra dybde. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. Stiv, W-formet rammeprofil for tungt utstyr. Sinkbelagte 19" vertikale profiler for direkte jording av monterte komponenter. Standard utstyrt med 130° hengsler. Full tilgang til skapåpningen kan oppnås ved bruk av 180° hengsler, ESFH180. For montering, bruk tverrgående støttestenger ESFB. Dybdestøtte og enkel kabelføring oppnås med dybdemontasjeplaten SFMP. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm.

Maks last: 1800 N, leveres med selv posisjonerings enhet.

Lås: DIN 3 mm espagnolette låseanordning (andre låsemuligheter er mulige).

Materiale: Sinkbelagt stål. Ramme: vertikale profiler, 2 mm, og horisontale profiler, 3 mm.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Pakning: 1 svingramme med hengsler.

Monterings krav: ESFS for 800 mm og 1000 mm brede Multi-Flex-skap. Legg til ESFB for montering i et MultiFlex-skap.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 3mm
Materiale: Mild stål
Avslutt: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Innkapslingsmateriale
ESFS368	2411450	1800mm	694mm	80mm	36U	Mild stål
ESFS318	2411449	1600mm	694mm	80mm	31U	Mild stål
ESFS408	2411451	2000mm	694mm	80mm	40U	Mild stål
ESFS458	2411452	2200mm	694mm	80mm	45U	Mild stål
ESFS278	2411448	1400mm	694mm	80mm	27U	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE