

NH-skillebryter med sikringer, NH switch disconnecter with fuses

Klikkbryter gir sikre brukeruavhengige brytere.



FUNKSJONER

Beskrivelse: 3-pols NH-skillebryter med sikringer. Med multifunksjonshåndtak (brytermekanisme med smekkfunksjon).
Tilkobling i bunnen.

Nominell spenning: 690 V.

For samleskiner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Strømfordeling ved 80% belastning: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).

Pakning: 1 stk.

Godkjenninger: IEC, VDE, DNV GL.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Kapslingsmateriale	Produktserie	Materiale	Overflate
33500	200mm	106mm	Plast	IEC Generelt tilbehør	Plast	Glatt
33510	286mm	184mm	Plast	IEC Generelt tilbehør	Plast	Glatt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE